

Agitadores Magnéticos sin Calefacción Múltiples

Descripción general

Instrumento magnético, el cual mediante una barra magnética/buzo puede mezclar soluciones o líquidos de poca viscosidad. Se consideran múltiples cuando en el mismo equipo pueden ubicarse más de 2 muestras.

Utilizados en laboratorios de investigación química, bioquímica, farmacéutica, petroquímica, etc..

Sin calefacción.

Gabinete

Diseño compacto, que ahorra considerablemente espacio en cualquier lugar de trabajo; fabricado con paneladora cnc de última tecnología y dos tipos de materiales.

- **Material opcional del gabinete:**
 - a. Gabinete completamente en chapa metálica S.A.E 1010 con pintura epoxi texturada, grano fino de alta resistencia.
 - b. Gabinete superior (tapa) acero inoxidable A.I.S.I 304 de 1.25mm, pulido.
 - c. Gabinete completamente de acero inoxidable.

- **Dos configuraciones de gabinete.**
 - a. Lineal: Las muestras se agregan a lo ancho del equipo.
 - a. Cuadrícula: Las muestras se multiplican a lo ancho por su profundidad.

Agitación

Mediante regulación electrónica analógica permite aumentar o disminuir las (rpm). La misma consta de una perilla con un recorrido útil de 300° con 10 divisiones, graficadas en su etiqueta junto a un led indicador de intensidad.

Posee motores potentes, silenciosos y de libre mantenimiento, que permiten el uso de estos equipos 72h seguidas.

Diseñado con un sistema magnético potente y ultra liviano, que disminuye la excesiva vibración y asegura la permanencia de la barra magnética, en su eje a máximas rpm.

AGITADORES MAGNÉTICOS SIN CALEFACCIÓN MÚLTIPLES	
SMM05-W4	SMM05-W6
Velocidad variable: 150- 2000	
Vol. Máx. agitable (H2O): 0.5l	
Tensión: 220v	
Gabinete inferior: chapa metálica S.A.E 1010	
Pintura: Epoxi de alta resistencia, texturada de grano fino	
Posa vaso: inoxidable AISI 304, pulido y grabado laser.	
Diámetro máx. por vaso: 110mm	
Dimensiones posa vaso	Dimensiones posa vaso
Cantidad de muestras:4	Cantidad de muestras:6
Potencia: 112w	Potencia: 168w
Versión lineal (dimensiones) 440x130x35mm SMM05-W4L	Versión lineal (dimensiones) 660x130x35mm SMM05-W6L
	

Versión cuadrícula(dimensiones)220x240x35mm
SMM05-W4C



Versión cuadrícula(dimensiones) 330x350x35mm
SMM05-W6C



SMM2-W4L

SMM2-W6L

Velocidad variable: 150- 2000

Vol. Máx. agitable (H2O): 2l

Tensión: 220v

Gabinete inferior: chapa metálica S.A.E 1010

Pintura: Epoxi de alta resistencia, texturada de grano fino

Posa vaso: inoxidable AISI 304, pulido cepillado terminación satinada.

Diámetro máx. por vaso: 160mm

Cantidad de muestras:4

Cantidad de muestras:6

Potencia: 112w

Potencia: 168w

Versión lineal (dimensiones) 640x180x35mm

Versión lineal (dimensiones) 960x180x35mm

Versión cuadrícula(dimensiones)320x340x35mm

Versión cuadrícula(dimensiones) 430x340x35mm

Potencia: 1,268w

Potencia: 1,818w

Versión lineal (dimensiones) 640x180x35mm
SMM2-W4L



Versión lineal (dimensiones) 960x180x35mm
SMM2-W6L



Versión cuadrícula(dimen) 320x340x35mm
SMM2-W4C



Versión cuadrícula(dimen) 430x340x35mm
SMM2-W6C



SMM5-W4

SMM5-W6

Velocidad variable: 150- 2300

Vol. Máx. agitable (H2O): 5l

Tensión: 220v

Gabinete inferior: chapa metálica S.A.E 1010

Pintura: Texturada, grano fino epoxi de alta resistencia.

Posa vaso: inoxidable AISI 304, pulido cepillado terminación satinada.

Diámetro máx. por vaso: 210mm	
Cantidad de muestras:4	Cantidad de muestras:6
Potencia: 212w	Potencia: 318w
Versión lineal (dimensiones)840x230x60 mm SMM5-W4L	Versión lineal (dimensiones) 1260x230x60mm SMM5-W6L
	
Versión cuadrícula(dimensiones) 420x440x60mm SMM5-W4C	Versión cuadrícula(dimensiones) 630x440x60mm SMM5-W6C
	
SMM10-W4	SMM10-W6
Velocidad variable: 150- 2500	
Vol. Máx. agitable (H2O): 10l	
Tensión: 220v	
Gabinete inferior: chapa metálica S.A.E 1010	
Pintura: Epoxi de alta resistencia, texturada de grano fino	
Posa vaso: inoxidable AISI 304, pulido cepillado terminación satinada.	
Diámetro máx. por vaso: 230mm	
Cantidad de muestras:4	Cantidad de muestras:6
Potencia: 480w	Potencia: 720w

Versión lineal (dimensiones) 920x250x95 mm
SMM10-W4L



Versión lineal (dimensiones) 1380x250x95 mm
SMM10-W6L



Versión cuadrícula(dimensiones) 460x480x95mm
SMM10-W4C



Versión cuadrícula(dimensiones) 690x480x95 mm
SMM10-W6C

